

uvex**Handske, par uvex phynomic C XG ESD, Handskstorlek: 8**

Beställningsdata

Ordernummer	094462 8
GTIN	4048612122914
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

uvex phynomic C XG ESD. Den känsliga handsken med skärskyddsnivå C passar som en andra hud. Bra grepp på feta och oljiga delar arbetsområden. Oeko-Tex 100-certifierad och med pekskärmkompatibilitet. Lämplig för kontakt med matvaror och för ESD-arbetsområden enligt EN 16350.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm

elektrostatisk egenskap	ESD-provad enligt EN 16350
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	3X42C
Hållarmaterial	HPPE, glasfiber, PA, elastan, kolfiber
Beläggning	Aqua-Polymer Xtra Grip skumplast
Beläggningsvariant	Handflata
Tillämpningsområde	Allround
Färg	blå/svart
vikt	58 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar