

**Garant****SC.T 120408, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 120408 HB7020 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7020

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning