

WEKEM®**Teflon-tättningsband, 12 m, Typ: FINE****Beställningsdata**

Ordernummer	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Artikelklass	08G

Beskrivning**Utförande:**

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Användningsdata:

PTFE-gängtätningstejp FRp användbar upp till 3/8 tum till: luft, kvävgas, gas upp till högst 5 bar, gasol, dricksvatten upp till högst 16 bar användbar upp till 100 bar (vid 200 °C upp till högst 16 bar).

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,1 mm
tillverkarens beteckning	FRp

för gängtyp	fin
Bredd	12 mm
temperaturområde	-240 °C
Längd	12 m
Färg	vit
lagringstemperatur	20 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	60 månad
Kemisk bas	Polytetrafluoretylen (PTFE)
Egenskap	obrännbar
Egenskap	kan inte försprödas
Egenskap	klibbar inte
Produktnamnsattribut	12 m
Produktslag	Tätningband