

**Weldonhållare Form ADB med kylkanal, BT 40 A = 100, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302615 14
GTIN	4250122613015
Artikelklass	36E

Beskrivning**Utförande:**

Kylkanal förslutningsbar via o-ring.
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	12
Spännhylsa D ₁	14 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	44 mm
fäste	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12