

**Cirkelsågblad expert for aluminium, Blad-Ø D: 136mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 583920 136    |
| GTIN         | 3165140957656 |
| Artikelklass | 54B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningsen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor. För ramp- och cirkelsågar.

**Användningsdata:**

Exakta snitt i **aluminium** och andra NE-metaller. Tandform: Trapetsformad platt tand med negativ spånvinkel för enkelt och säkert arbete vid manuell matning.

**OBS!:**

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

**Teknisk beskrivning**

|              |        |
|--------------|--------|
| Antal tänder | 48     |
| Blad-Ø D     | 136 mm |
| hål-Ø        | 20 mm  |

## Datablad

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| sågbredd B            | 1,6 mm        |
| lämpligt för material | Aluminium     |
| Produktslag           | Cirkelsågblad |