

**Garant****Fräs-vändskär AOMT110412 ER, för Softcut®-fräsar, HB7520-1****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 215439 ST900  |
| GTIN         | 4069515039215 |
| Artikelklass | 2A1           |

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | ST900                 |
| Hörnradie              | 1,2 mm                |
| Matning $f_z$ per tand | 0,15 mm               |
| ISO-kod vändskär       | AOMT110412 ER         |
| Sort                   | HB7520-1              |
| Skärmaterial           | VHM                   |
| Produktslag            | Vändskär för fräsning |

**Användardata**

## Datablad

|                               | Lämplighet        | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           | 220 m/min      | P       |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 220 m/min      | P       |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           | 200 m/min      | P       |
| vått maximal                  | begränsat lämplig |                |         |
| torrt                         | lämplig           |                |         |