

**Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	700401 180
GTIN	4003773043072
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären är dessutom Induktionshårdade (cirka 63 HRC), och även lämpliga för pianotråd.

Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
totallängd	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktygsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

