

**Universalslipklots, 80×50×20 mm, Typ: G****Beställningsdata**

Ordernummer	557665 G
GTIN	4069515039918
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Flexibel handslipklots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.

Utförande med ädelkorund.**Användningsdata:**

Universell för rengöring, polering, glättning, mattpolering och slipning av alla material.

OBS!:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser **höjer slipeffekten.**

Teknisk beskrivning

Längd	80 mm
finhetsgrad	grova
höjd	20 mm
Bredd	50 mm
Produktnamnsattribut	80×50×20 mm
Produktslag	Slipklots

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
Sten	lämplig		
Lacker	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		