



Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Xtra, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	082006 6
GTIN	4250004112520
Artikelklass	04S

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra för tung användning.

- **Större ultraljudseffekt genom automatisk Dynamic-funktion.**
- **Tillkopplingsbart Eco-läge för skonsam rengöring och energibesparing.**
- **Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.**
- **Individuell tids- och temperaturreglering.**
- **Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.**
- **Automatisk säkerhetsavstängning.**

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.

Teknisk beskrivning

uppvärmningseffekt	400 W
Längd insatskorg	255 mm
enhetens bredd	215 mm
Rekommenderad arbetsvolym	5,1 l
vikt	7,9 kg
ultraljudstopprestanda	640 W
märkspänning	220 - 240 V

Datablad

rengöringsbredd höjd	150 mm
Volym	6,3 l
enhetens längd	500 mm
tillverkarens beteckning	Xtra 60
Bredd insatskorg	105 mm
Produktslag	Ultraljudrengöringsutrustning