

Garant**SC.T 09T304, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Hörnradi	0,4 mm
Primäranvändning	N
Sort	HB7310
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCGT 09T304

Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning