

**Sidavbitare för mekaniker, förkromad med grepphylsor, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724201 125
GTIN	4003773005315
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med slimmad huvud och induktionshårdade skär. Skärhårdhet ca 63 HRC. Infälld länk med glappfri gång.

Tång förkromad, handtag med flerkomponenttöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	0,6 mm
med returfjäder	nej
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1 mm
med inkopplingsbar returfjäder	nej
totallängd	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)

Material	Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång