

**GARANT Master Uni kapskiva EXTRA TUNN stål, rostfritt stål, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563240 115
GTIN	4069515040242
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Självsjärpande **keramikkorn (CER)** och det nytutvecklade **högeffektiva bindningssystemet** möjliggör **flera gånger högre slipeffekt och kontinuerlig aggressivitet vid extremt kall slipning** än med konventionella kapskivor (A).

- **Högsta produktivitet tack vare mycket snabb kapning.**
- **Optimal balans mellan extremt mjuk kapning med liten ansträngning och lång livslängd.**
- **Specifikation: CER60Q-BF.**

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	115 mm
håll-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	begränsat lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
CuZn	begränsat lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	begränsat lämplig		
Uni	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		