

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260919 16/11
GTIN	4045197653413
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	E16R STF CR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	19 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	25 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Mittförskjutning L_3	10 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	15,4 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500