

**Palldragare, gaffellängd: 1150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	919913 1150
GTIN	4069515040280
Artikelklass	96D

Beskrivning**Utförande:**

Handdriven gaffeltruck för ergonomisk transport av varor. Ram och gafflar i vridstyv skalkonstruktion. Stabilt körhandtag med motlager för påskjutning. Bekväm åkning, lyft och sänkning med det ergonomiska handtaget. Gaffelrullar Tandem polyuretan röda Ø 80 × 70 mm.

Lackering:

Trafikröd RAL 3020, **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

bärförmåga	2500 kg
Material gaffelhjul	Tandem, polyuretan, röd
lyftintervall	85 - 200 mm
gaffellängd	1150 mm
Färg	trafikiröd RAL 3020
vikt	68 kg
Material svängbara hjul	Massivt gummi
Längd	1540 mm

Datablad

Gaffelhjul diameter	80×70 mm
gaffelbredd	160 mm
Våg	nej
Bredd	540 mm
Produktslag	Palldragare