



Weldonhållare Form ADB med kylkanal, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302605 16 |
| GTIN | 4250122613022 |
| Artikelklass | 36E |

Beskrivning

Utförande:

Alla skaft brunerade.

Kylkanal förslutningsbar via o-ring.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| Reservspännskruv nr 309900 | 16 |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| utkragningsslängd A-mått | 63 mm |
| Utvändig-Ø D | 48 mm |
| fäste | BT 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | ADB |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm | 309900 16 |