

Garant**CaraFin Diamant-polerdyna, 125 × 175 mm, Kornstorlek: D151µm****Beställningsdata**

Ordernummer	557515 D151
GTIN	4069515040389
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

CaraFin Diamant-polerdyna (EVA) med **öppen struktur**, sätts inte igen.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Av högvärdig, **elastisk polyuretanskumplast**.

Användningsdata:

Manuell, **konturtrogen finishpolering eller glanspolering** av polerade ytor på alla **hårda material och icke-järnmetaller**. Snabb polering tack vare hög avverkningsförmåga.

Lämplig för våt- och torrpolarering.

Teknisk beskrivning

polersteg	Förpolering
Slipmedlets beteckning	D
Produktnamnsattribut	125 × 175 mm
Produktslag	Polerblock

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		