

Garant**CaraFin Diamant polerkropp, Polering, Typ: D10****Beställningsdata**

Ordernummer	501595 D10
GTIN	4069515040358
Artikelklass	55A

Beskrivning**Utförande:**

Diamantpolerkroppar (diamant bunden i EVA-PU) ger en mikroslipande slipning. För polering, glättning och rengöring av alla material. Skapar glänsande ytor. Idealisk som påföljande steg efter förslipning med keramiska slipelement och plastslipelement. Avlägsnar säkert mikrograder på icke-järnmetaller och aluminium. En lång livslängd hos polerkropparna garanteras, eftersom diamanten är direkt bunden till EVA-PU och förhindrar därmed brytning av diamanten när den används korrekt. Om polerkropparna är kraftigt nedsmutsade kan de rengöras med vatten och rengöringsmedel.

Användningsdata:

För användning i vår **GARANT glidslipmaskin GMT2 (nr 501310 GMT2)**.

leveransinnehåll:

Innehåller tillräckligt med diamantpolerkroppar för en fullständig fyllning av GARANT glidslipmaskinen GMT2;

Teknisk beskrivning

Längd	10 mm
Bredd	10 mm
höjd	5 mm
polersteg	Avslutande polering

Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktnamnsattribut	Polering
Produktslag	Slipelement

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
torrt	lämplig		