

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	9 mm
ISO-kod hållare	AH12M STFCCR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	14 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500