

Garant**Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	949031 8
GTIN	4069515040457
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp. Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd	800 mm
Norm	DIN 4547
effektiv bredd per sektion	342 mm

höjd	1850 mm
Lås utförande	Cylinderlås
Skåpfronter	dörr helt av plåt
antal sektioner	8
effektiv höjd per sektion	370 mm
Snedtak	nej
vikt	76 kg
Underrede utförande	Aluminiumfötter
Djup	520 mm
Namnskylt	ja
Speciallack tillgänglig	ja
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
effektivt djup per sektion	472 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Solfjäderskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949031-8>