

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	949022 2
GTIN	4069515040518
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).

Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).

Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

antal klädstänger	1
Speciallack tillgänglig	ja

antal sektioner	2
effektiv bredd per sektion	342 mm
effektivt djup per sektion	472 mm
Bredd	800 mm
Djup	520 mm
antal hyllplan fast	1
Namnskylt	ja
Snedtak	nej
passar till integralhjälms	ja
för hänglås	ja
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Underrede utförande	Aluminiumfötter
Ventilationsöppningar dörr	nej
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd per klädsektion	1188 mm
Lås utförande	Låsklinka
effektiv höjd per hatthylla	370 mm
vikt	68 kg
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
Norm	DIN 4547
höjd	1850 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Garderobskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949022-2>