

Garant**Klädskåp med låsklinka, antal sektioner: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	949026 4
GTIN	4069515040556
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp. Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen). Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	68 kg
för hänglås	ja

Norm	DIN 4547
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
höjd	1850 mm
Speciallack tillgänglig	ja
Ventilationsöppningar dörr	nej
antal klädstänger	1
Lås utförande	Låsklinka
Snedtak	nej
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
effektiv höjd per sektion	780 mm
effektivt djup per sektion	472 mm
Bredd	800 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Namnskylt	ja
Underrede utförande	Aluminiumfötter
antal sektioner	4
passar till integralhjälm	ja
Djup	520 mm
effektiv bredd per sektion	342 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Garderobskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949026-4>