

Garant**Klädskåp med cylinderlås, antal sektioner: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	949025 4
GTIN	4069515040532
Artikelklass	91G

Beskrivning**Utförande:**

Garderobskåpets stomme har ett plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.

Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Namnskylt	ja
vikt	68 kg

Bredd	800 mm
passar till integralhjälm	ja
Lås utförande	Cylinderlås
antal klädstänger	1
höjd	1850 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd per sektion	780 mm
effektivt djup per sektion	472 mm
Underrede utförande	Aluminiumfötter
Djup	520 mm
Ventilationsöppningar bakvägg	ja
Snedtak	nej
Speciallack tillgänglig	ja
antal sektioner	4
effektiv bredd per sektion	342 mm
Ventilationsöppningar dörr	nej
Norm	DIN 4547
Materialtjocklek	0,9 mm
Dörröppningsvinkel	225 grad
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag	Garderobskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/949025-4>