

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15 mm
ISO-kod hållare	E12M STFCR/L11
Mittförskjutning L_3	8 mm
Huvudängd L_1	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	TC.. 1102..
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11,5 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500