

REGO-FIX▲

Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 40, spänn-Ø d: 16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309632 16
GTIN	2050002088153
Artikelklass	39Z

Beskrivning**Passar till:**

ER-spännmuttrar CP 309616; 309621.

OBS!:

- **Spännområde = nominellt mått – 0,5 mm.**
- **Spänn-Ø ökar i steg om 1 mm.**
- **Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning!**
- **Lämplig för upp till 80 bar.**
- **Installationssituation: Beläggning på insidan av spännmuttern.**

Teknisk beskrivning

För typ	ER 40
Satsinnehåll	23
Utvändig-Ø D	33,5 mm
Produktslag	Tätning