

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E16R STF CR/L11
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	19 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd $L_1$	25 mm
Mittförskjutning $L_3$	10 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	15,4 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500