

Waldmann **LED-bordslampa, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	974272 1
GTIN	4013330127282
Artikelklass	93L

Beskrivning**Utförande:**

Energieffektiv LED-bordslampa med eloxerad aluminiumram och lamphuvud av plast i umbragrå. Steglöst dimbar via manöverknapp i lamphuvudet. Med en stabil aluminiumbas. Med elektronisk kontakttransformator, kan anslutas via CEE-nätadapter (tysk kontakt, typ F) eller USB-A.

Färgtemperatur neutralvit 4 000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder.

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren. Drivenheten kan bytas av slutanvändaren.

Brinntid: > 50 000 timmar.

Anslutningsvärden: 5 V (USB-A), 100–240 V AC (CEE-nätadapter).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 20
Typ av fäste	Stativfot

Datablad

Dimbar belysning	steglos
färgtemperatur	4000 K
Ex-skyddad	nej
Ljuskällan utbytbar	ja
effektförbrukning	4 W
Bärarm räckvidd	588 mm
Kontakttyp ingång	F
Strömbrytare	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
Belysning	LED
antal lysdioder	12
Ljusfärg	neutralvit
totalhöjd	670 mm
ATEX-zon	ingen
Stödben djup	141 mm
Stödben bredd	230 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa