

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	28 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	AH25R STFCCR/L16
Mittförskjutning L_3	17 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500