

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TC.. 16T3..
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	28 mm
ISO-kod hållare	AH25R STFPCR/L16
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Huvudängd L ₁	40 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500