

uvex**Snörkänga svart/röd uvex 1 x-craft pro, S1PL, EU-skostorlek: 40**

Beställningsdata

Ordernummer	092143 40
GTIN	4066853009733
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Sportig, mycket lätt skyddssko ger fullt stöd och flexibilitet. Hög nötningshållfasthet, optimalt skydd och andningsförmåga. Lämplig för kromallergiker. Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och lackstörande ämnen. Bredd 11.

- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Skummad polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.**
- **Utbytbart komfortfotbädd med fuktransportsystem och extra häl- och framfotsdämpning.**
- **uvex i-PUREnrj planet med 15 % återvunnet granulat ger en energiåtergivande och dämpad mellansula.**
- **ESD-utrustning.**
- **Andningsaktiv och rivtålig Ripstop-ovanmaterial.**
- **Slitstarkt och flexibelt PUtek-ovanmaterial i framfotområdet.**
- **Slitstarkt uvex x-tended grip planet TPU-yttersula.**

Snörstövel med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Teknisk beskrivning

Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skyddsklass	S1PL
Färg	svart/röd
Kön	Herr
Spiktrampskydd	Textil
EU-skostorlek	40
Material tåhätta	Komposit
Serie	uvex 1
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar