

Skrivbord med elektrisk höjdinställning, Bredd: 1600mm**Beställningsdata**

Ordernummer	974025 1600
GTIN	2050002086319
Artikelklass	91Q

Beskrivning**Utförande:**

Skrivbord med elmotordriven höjdinställning med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av en pulverbelagd, fastskruvad stålram. Fastsättning av bordsskivan genom direkt hopskruvning med ramen och två asymmetriskt anordnade profilbalkar. Ramen är fri från tvärbalkar i hela benområdet, så att rullbehållare med upp till 560 mm höjd kan köras in. Åk hastighet vid höjdjustering 38 mm/s (utan last). Med minnesfunktion med 4 minnesplatser. Ljudnivå lägre än 50 dB. Glidskor med justeringsfötter för 10 mm höjdtjämnning. Inklusive kollisionsskydd genom motståndsmätning. Bordsskiva av melamin med dekoryta, 25 mm tjock.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 för grundkonstruktion, DIN 60335-1 elsäkerhet.

Lackering:

Dekorbordsskiva tillgänglig i 5 färger: Lönn, ek natur, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

Benställning tillgänglig i 3 färger: renvit, alusilver, metallgrå.

OBS!:

Bordsskiva i metallgrått rekommenderas inte på grund av stark reflektion.

Teknisk beskrivning

Djup	800 mm
höjdinställningsområde	650 - 1270 mm
Bredd	1600 mm
vikt	60 kg

Datablad

arbetsskiva (tjocklek)	25 mm
maximal bärförmåga	70 kg
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	25 mm
Färgval	Dekor: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Färgval	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produktslag	Skrivbord