

Garant**Fullprofilskär 60° utvändigt höger BF, HB8015, stigning: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270703 1,5
GTIN	4069515041188
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Användning inomhus/utomhus	utvändig
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Användning	Höger
Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HM
Sort	HB8015
Toleransklass	DIN 13 6g
Gängtyp	MF
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		