


Garant**Mini-vändskär för gängskärning, invändigt Höger, HB720, stigning: 0,75mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270140 0,75
GTIN	4045197560513
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Vändskärstjocklek T	3,8 mm
Antal passeringar	4 - 7
stigning	0,75 mm
Stigningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek \varnothing d	6 mm
Minimimatning h_{min}	0,43 mm
Centrumavstånd spetsar L_3	4,19 mm
Avstånd gängspetsarnas front Y	0,5 mm
Gängtyp	M/MF
Sort	HB720
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 13

Produktslag

Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		