

Garant**Fullprofilskär 55° utvändigt höger BF, HB8015, stigning: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270801 11
GTIN	4069515041324
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Antal gängor/tum	11
Sort	HB8015
Gängtyp	G
Gängtyp	BSP
Gängtyp	BSP
Flankvinkel	55 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvarvning

Användardata

Datablad

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	begränsat lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		