

**LED-ficklampa, svart med batterier, Typ: 265****Beställningsdata**

Ordernummer	081533 265
GTIN	4045197606778
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. **Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.**

- **Rullspärr.**
- **Gummiöverdragen tryckknapp.**

Med **fokuserbart** lamphuvud.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081557 LR20.

IP-skyddsklass: IP X4

Ljusflöde: 190 lm

brinntid: 20 h

Antal ingående batterier: 2

Batterityp: LR20

totallängd: 265 mm

Huvud-Ø: 58 mm

Teknisk beskrivning

brinntid	20 h
----------	------

Huvud-Ø	58 mm
Ijusflöde	190 lm
Batterityp	LR20
Antal ingående batterier	2
IP-skyddsklass	IP X4
totallängd	265 mm

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR20	081556 LR20
---	-------------