


**Garant**

**Mini-vändskär för spårstickning, invändigt, DIN 472 Höger, HB720, Ø Dmin / bredd spår m (H13): 8/1,1mm**



### Beställningsdata

Ordernummer	270110 8/1,1
GTIN	4045197560353
Artikelklass	21I

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
maximalt sågdjup $t_{max}$	1 mm
Centrumavstånd spetsar $L_3$	4,8 mm
Vändskärstjocklek T	3,6 mm
Minimidiameter $D_{min}$	8 mm
Spårbredd w	1,2 mm
Vändskärsstorlek Ø d	6 mm
Spårvidd m (H13)	1,1 mm
Sort	HB720
Spår enligt norm	DIN 472
Produktslag	Minivändskärsplatta

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		