


Garant**Mini-vändskär för kopiering, invändigt Höger, HB720, Ø Dmin: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270040 11
GTIN	4045197560155
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Minimidiameter D_{\min}	11 mm
Vändskärstjocklek T	4,1 mm
Kilvinkel α	43 grad
Centrumavstånd spetsar L_3	6,7 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	8 mm
maximalt sågdjup t_{\max}	2,3 mm
radie R	0,2 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,15 - 0,5 mm
Serie	Mini
Sort	HB720
Produktslag	Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		