

**Garant**

med mini-borrstång av stål, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 12/6mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Artikelklass	21V

**Beskrivning****Utförande:**

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Enkelt vändskärsbyte.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	279815 10
Vändskärsstorlek	06 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	12 mm
totallängd L	80 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15,6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Kläm-skruv Typ 10	279815 10
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500