

**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260931 10/11
GTIN	4960664541782
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 10 mm

ISO-kod hållare: A10L STLCR/L11

Inställningsvinkel κ : 95 grad

Passande vändskär: TC.. 1102..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 12 mm

Mittförskjutning L_3 : 6,2 mm

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12 mm
Mittförskjutning L_3	6,2 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Vändskärsskruv	269022 4
ISO-kod hållare	A10L STLCR/L11
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm

Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 4	269022 4
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv	269407