

Garant

med mini-borrstång av stål, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 12/8mm



Beställningsdata

Ordernummer	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Artikelklass	21V

Beskrivning

Utförande:

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Enkelt vändskärsbyte.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	12 mm
Vändskärsskruv	279815 11
Vändskärsstorlek	08 mm
totallängd L	80 mm
Spännhöjd L ₂	15,6 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 11	279815 11
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500