

**Garant**

**Mini-vändskär för spårstickning, invändigt, DIN 472 Höger, HB720, Ø Dmin / bredd spår m (H13): 8/1,6mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270110 8/1,6
GTIN	4045197560377
Artikelklass	21I

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	1,7 mm
Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	4,8 mm
Vändskärstjocklek T	3,6 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
Minimidiameter D <sub>min</sub>	8 mm
Vändskärsstorlek Ø d	6 mm
maximalt sågdjup t <sub>max</sub>	1 mm
Spårvidd m (H13)	1,6 mm
Serie	Mini
Sort	HB720
Spår enligt norm	DIN 472

Produktslag

Minivändskärsplatta

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		