



Invändiga svarvstål höger motsvarande DIN 4953, HSS E, Skaft-Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	296300 10
GTIN	4045197189042
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar **svetsade**.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

HSS/E – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermitterant bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	20 mm
Skaft-Ø	10 mm
totallängd	160 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål