

HOLEX**Svarvstål, breda neutral motsvarande DIN 4976 (ISO 4), P20/K25, skafthöjd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296605 25
GTIN	4045197519528
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Hartmetall – stålskaft med 700–800 N/mm² hållfasthet och fräst, plan släppnings sida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreggen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

Skaft höjd h	25 mm
eggbredd	16 mm
totallängd	140 mm
Skaftbredd b	16 mm
Skärmaterial	P20/K25
Produktslag	Svarvstål

