


Garant**Mini-vändskär för invändig gängskärning Höger, HB720, stigning: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270140 2
GTIN	4045197560568
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

stigning	2 mm
Centrumavstånd spetsar L_3	6,47 mm
Antal passeringar	7 - 12
Avstånd gängspetsarnas front Y	1,1 mm
Stigningsvinkel	2,5 grad
Minimimatning h_{min}	1,15 mm
Vändskärstjocklek T	4,2 mm
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	8 mm
Gängtyp	M/MF
Serie	Mini
Sort	HB720
Flankvinkel	60 grad

Norm	DIN 13
Produktslag	Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		