

**HOLEX****Invändiga hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4954, HSS E, Skaft-Ø:  
10Rmm****Beställningsdata**

Ordernummer	296400 10R
GTIN	4045197189257
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Alla storlekar **svetsade**.

**Användningsdata:**

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

**HSS/E** – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittent bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

**Teknisk beskrivning**

För hål från Ø	20 mm
Skaft-Ø	10 mm
totallängd	160 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål