


**Garant****Mini-vändskär för spårstickning, invändigt Höger, HB720, Ø Dmin / w:  
8/1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270090 8/1,5
GTIN	4045197560216
Artikelklass	21I

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	1,5 mm
Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	4,8 mm
Vändskärstjocklek T	3,6 mm
maximalt sågdjup t <sub>max</sub>	1 mm
Minimidiameter D <sub>min</sub>	8 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
Vändskärsstorlek Ø d	6 mm
Sort	HB720
Produktslag	Minivändskärsplatta

**Användardata**

## Datablad

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		