

Garant

**Mini-vändskär för invändig spårstickning, DIN 472 Höger, HB720, Ø Dmin /
bredd spår m (H13): 11/1,1mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	270110 11/1,1
GTIN	4045197560391
Artikelklass	21I

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek Ø d	8 mm
Spårbredd w	1,2 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
Vändskärstjocklek T	4 mm
maximalt sågdjup t _{max}	2,2 mm
Centrumavstånd spetsar L ₃	6,7 mm
Minimidiameter D _{min}	11 mm
Spårvidd m (H13)	1,1 mm
Serie	Mini
Sort	HB720
Spår enligt norm	DIN 472

Produktslag

Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		