

**HOLEX****Plansvarvstål höger motsvarande DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, skaftstorlek: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296705 20
GTIN	4045197519542
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

**Hartmetall** – stålskaft med 700–800 N/mm<sup>2</sup> hållfasthet och fräst, plan släppningssida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreppor. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreppen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

skaftstorlek	20 mm
totallängd	125 mm
Skärmaterial	P20/K25
Produktslag	Svarvstål

