



Weldonhållare Form ADB med kylkanal, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 25 mm



Beställningsdata

Ordernummer	302665 25
GTIN	4250122611202
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Kylkanal förslutningsbar via o-ring.
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.
utkagningslängd A-mått: 100 mm
Utvändig-Ø D: 65 mm
Reservspännskruv nr 309900: 25

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	25
utkagningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D ₁	25 mm
Utvändig-Ø D	65 mm
fäste	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 50 SK	308820 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50