

**Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 4963, HSS E, Skaft-Ø: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297120 8
GTIN	4045197190635
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar **svetsade**.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

HSS/E – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittert bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

eggbredd	2 mm
maximalt stickdjup t_{max}	4 mm
För hål från Ø	16 mm
Skaft-Ø	8 mm
totallängd	140 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål