

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Mittförskjutning L_3	13 mm
Huvudängd L_1	36,6 mm
ISO-kod hållare	A20R STFCCR/L16
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500